

# BLS 510-520 SERIE

VERTIKAL FALTBARE GESICHTSMASKEN



Die Einwegmasken der Serie BLS 510-520 bieten einen effizienten Atemwegsschutz in Umgebungen an, wo der Benutzer festen und/oder flüssigen nicht volatilen Partikeln ausgesetzt ist (Staub, Dämpfe, Nebel).



## STEIG-2 PANEL-DESIGN UND EINZELVERPACKT

Die Maske passt sich an verschiedenen Gesichtern mit verschiedenen Größen und Formen. Sie gewährleistet Bequemlichkeit bei der Tragung und bei der Fortlegung, wenn unbenutzt. Die hygienische Einzelpackung schützt die Maske vor eventuellen Kontaminationen vor der Benutzung. Das erlaubt eine praktische Lagerung und Versorgung im Arbeitsbereich.



## AUSATMENVENTIL

Mit oder ohne Seiten-Ausatmenventil verfügbar.



## INNEN NASENCLIP

Es befindet sich intern und passt perfekt zum Profil der Nase und Augen, um eine gute Sichtbarkeit und eine gute Verträglichkeit mit Brillen zu gewährleisten.



## VERSCHIEBBARE / GESCHWEISSTE KOPFBÄNDER

Aus Gummi; sie vereinfachen eine korrekte Tragung der Maske auf dem Gesicht, um eine optimale Festigkeit und Komfort zu gewährleisten.



# BLS 510-520 SERIE

## VERTIKAL FALTBARE GESICHTSMASKEN



### MATERIALEN

BÄNDER	Kunststoff
NASENCLIP	Verstärkter Polypropylen (PP)
FILTERMATERIAL	Polypropylen (PP)

### TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL	KOD	SCHUTZNIVEAU	FPN	VENTIL	BÄNDER
BLS 512	8101004	FFP2 NR	12* TLV		Verschiebbar
BLS 512V	8101005	FFP2 NR	12* TLV	✓	Verschiebbar
BLS 513	8101014	FFP3 NR	50*TLV		Verschiebbar
BLS 513V	8101014	FFP3 NR	50*TLV	✓	Verschiebbar
BLS 522	8101014	FFP2 NR	12* TLV		Geschweißte
BLS 522V	8101014	FFP2 NR	12* TLV	✓	Geschweißte

(NR) No reutilizable, máximo 8 horas (R) Reutilizable (TLV) Valor límite umbral (NPF) Factor de protección nominal

### TRANSPORT

ARTIKEL	KODE	GEWICHT (g)	MENGE/BOX	MENGE/KARTON	KARTON GEWICHT (Kg)	MENGE/PALETTE
BLS 512	8101004	12	20	240	5,1	7680
BLS 512V	8101005	15	20	240	5,8	7680
BLS 513	8101013	12	20	240	5,1	7680
BLS 513V	8101014	15	20	240	5,8	7680
BLS 522	8101015	6	20	240	3,4	7680
BLS 522V	8101016	9	20	240	4,1	7680

### LAGERUNG

LAGERFÄHIGKEIT	10 jahre
TEMPERATUR	+5°C /+40°C
RELATIVE FEUCHTIGKEIT	< 60 %

# BLS 510-520 SERIE

## VERTIKAL FALTBARE GESICHTSMASKEN



### VERFÜGBARE PRODUKTE



**Klein ventil  
Gleitende  
kopfgummis**  
BLS 512  
BLS 513

**Mit ventil  
Gleitende  
kopfgummis**  
BLS 512V  
BLS 513V

**Klein ventil  
Geschweisste  
kopfgummis**  
BLS 522

**Mit ventil  
Geschweisste  
kopfgummis**  
BLS 522V

### ZERTIFIZIERUNG

BLS Einwegmasken:

- Befolgen die Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung) .
- Sind als persönliche Schutzausrüstung der 3. Kategorie zertifiziert, mit Übereinstimmung mit den EN 149:2001+A1:2009 Standards.
- Sind nach Modul D bei Italcert S.r.l. (Persönliche Schutzausrüstung) zertifiziert und geprüft.
- Sind mit CE markiert

Das BLS Management System ist mit ISO 9001 zertifiziert.

### AUSWAHLHILFE

FALTBAR

- Verhindert die Kontaminierung der Innenmaske vor und nach der Benutzung
- Kann in Verkaufsautomaten verteilt werden
- Ideal für den gelegentlichen Gebrauch und kann in einer Tasche aufbewahrt werden

KEIN VENTIL\_ BLS 512 / BLS 513 / BLS 522

- Barriere bei der Ausatmung, schützt die Umgebung vor dem Benutzer
- Ideal einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, wie auch in jedem Bereich, in dem man die Kontamination des Maskenträgers vermeiden muss

MIT VENTIL\_ BLS 512V / BLS 513V / BLS 522V

- Niedrigerer Atemwiderstand und höhere Bequemlichkeit

GLEITENDE KOPFGUMMIS\_ BLS 512 / BLS 512V / BLS 513 / BLS 513V

- Sie ermöglichen es, die Spannung der Gummibänder im Nacken besser zu verteilen, um einen perfekten Sitz bei allen Gesichtstypen zu gewährleisten.

GESCHWEISSTE KOPFGUMMIS\_ BLS 522 / BLS 522V

- Sie sind ultraschallgeschweißt, um alle freiliegenden Metallteile zu entfernen.

### WICHTIG

BLS ist nicht verantwortlich, direkt oder indirekt, für die falsche oder unpassende Verwendung nicht nur der Produkte sondern auch der zugehörigen Gebrauchsanweisungen. Der Benutzer ist der einzige Verantwortliche bei der Entscheidung der tauglichen Produkte für die benötigte Benutzung.